



Kestomagneettipöytä, tiheä poikittaisnapajako, Lamellitason pituus: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380100 600
GTIN	4045197310668
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- ON/OFF-kytkin käsikahvalla.
- OFF-asennossa heikko vastakenttä huolehtii työkappaleen poiston helpottamisesta.
- Varustettu pitkittäis-/poikittaisvasteella.
- Lamellit 3 mm:n messinkiä / 12 mm:n terästä.
- Magneettikentän muodostaminen ilman hajontaa, jolloin työkalun magnetoituminen estyy.

Käyttö:

- Soveltuu raskaaseen lastuamiseen, kuten jyrshintään rouhintatyöstössä.
- Pienille, keskisuurille ja suurille työkappaleille, myös karkeille tai epätasaisille pinnoille.

Tekninen kuvaus

Lamellitason työstövara	5 mm
Lamellitason pituus	600 mm
Paino	52 kg
Nimellispitovoima	150 N/cm ²
Korkeus	59 mm
Leveys	200 mm
Magneettikentän korkeus	12 mm

Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy