

Garant**Teräsnauhamitta, rullattava, nauhan pituus: 1000mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	461830 1000
GTIN	4045197555359
Tuoteluokka	41H

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, rikkoutumaton jaloteräsnauha kestäväällä polttomaalauksella.

Etu:

Kuperan peltitaivutuksen ansiosta nauha lepää **litteänä** pöydällä. Mittojen lukeminen ja siirtäminen on helppoa ja varmaa.

Toiminto:

Helppo rullata kiinni sormen painalluksella.

Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	19 mm
nauhan pituus	1000 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 2 m

026240 2