



## Kestomagneettipyöröistukka, tiheä säteittäisnapajako, Istukan Ø: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	380810 200
GTIN	4045197310927
Tuoteluokka	33S

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Samankeskiset urat työkappaleiden paikoittamiseen.
- Keskiö ei ole magneettisesti aktiivinen, joten läpiporaus on mahdollista.

ON/OFF-kytkin käsikahvalla.

#### Käyttö:

- Hiontaan ja sorvaukseen.
- Säteittäisnapajaotuksen ansiosta sopii erityisesti renkaiden kiinnittämiseen.
- Pyöreille ja renkaanmuotoisille työkappaleille.

### Tekninen kuvaus

Keskiön Ø	60 mm
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Reikäpiirin Ø	110 / 180 mm
ei-magneettisen ytimen Ø	28 mm

Nimellispitovoima	100 N/cm <sup>2</sup>
Paino	13 kg
Keskityssyvyys	5 mm
Kierteen Ø	8×M6
Istukan Ø	200 mm
reiän enimmäis-Ø	30 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka