


Garant**Teräsnauhamitta "Quickmeter", nauhan pituus: 2m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461992 2
GTIN	4045197523570
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Ruostumaton, rikkoutumaton jaloteräsnauha kestäväällä polttomaalauksella.

Käytännöllinen vyöpidike.

Etu:

Kuperan peltitaivutuksen ansiosta nauha lepää **litteänä** pöydällä. Mittojen lukeminen ja siirtäminen on helppoa ja varmaa.

Toiminto:

Liikkuu yhdellä näppäimellä itsenäisesti ja pysähtyy näppäimen vapauttamalla.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	2 m
Nauhan leveys	16 mm
Leveys	24 mm
Ø	62 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX

Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 2 m	026240 2
--	----------