



Kestomagneettipyöröistukka, tiheä säteittäisnapajako, Istukan Ø: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380810 250
GTIN	4045197310934
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Samankeskiset urat työkappaleiden paikoittamiseen.
- Keskiö ei ole magneettisesti aktiivinen, joten läpiporaus on mahdollista.

ON/OFF-kytkin käsikahvalla.

Käyttö:

- Hiontaan ja sorvaukseen.
- Säteittäisnapajaotuksen ansiosta sopii erityisesti renkaiden kiinnittämiseen.
- Pyöreille ja renkaanmuotoisille työkappaleille.

Tekninen kuvaus

Istukan Ø	250 mm
Paino	20 kg
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
reiän enimmäis-Ø	50 mm

Keskiön Ø	80 mm
Keskityssyvyys	5 mm
ei-magneettisen ytimen Ø	30 mm
Kierteen Ø	8×M6
Reikäpiirin Ø	140 / 220 mm
Nimellispitovoima	135 N/cm ²
Korkeus	70 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka