

**Kestomagneettipöytä, tiheä poikittaisnapajako, Lamellitason pituus: 175mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380500 175
GTIN	4045197310675
Tuoteluokka	33S

Kuvaus**Malli:**

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Reunaan asti ulottuva poikittaisnapajako.
- Muuttumaton pitovoima lamellitason koko leveydellä ja pitkien sivujen pinnoilla.
- Lamellit 0,5 mm:n messinkiä / 1,4 mm:n terästä.

Käyttö:

- Hionta- ja kipinätyöstökoneisiin.
- Yleisesti pienten, keskikokoisten ja kaikenpaksuisten suurten työkappaleiden kiinnittämiseen. (Sopii erityisesti ohuille työkappaleille.)
- Koko leveydellä ja pitkien sivujen pinnoilla on muuttumaton pitovoima.

Tekninen kuvaus

Paino	7 kg
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Leveys	100 mm
Magneetikentän korkeus	6 mm
Lamellitason pituus	175 mm
Lamellitason työstövara	8 mm
Korkeus	49 mm

Nimellispitovoima	80 N/cm ²
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy