

Mahr**Sisämikrometrisarja, Mittausalue: 6-12mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja. Kuluvat osat karkaistu ja hiottu. Pikatoiminto, integroitu kytkin. Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat. Koosta 12 mm alkaen **mittauksiin reiän pohjaan asti**. Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428900 ja niihin kuuluvat säätörenkaat.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	6 - 12 mm
Mikrometrien määrä	3
Säätörenkaiden määrä	2
Asetusrenkaan Ø	8 / 10 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Tarvikkeet

Sisämikrometri Micromar Mittausalue 10-12 mm	428900 10-12
Sisämikrometri Micromar Mittausalue 8-10 mm	428900 8-10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
Sisämikrometri Micromar Mittausalue 6-8 mm	428900 6-8
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9