

**Garant****Teräsnauhamitta "Quickmeter", nauhan pituus: 2Hm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461992 2H
GTIN	4045197679512
Tuoteluokka	41H

**Kuvaus****Malli:**

Ruostumaton, rikkoutumaton jaloteräsnauha kestäväällä polttomaalauksella.  
Käytännöllinen vyöpidike. Päästävä haka.

**Etu:**

Kuperan peltitaivutuksen ansiosta nauha lepää **litteänä** pöydällä. Mittojen lukeminen ja siirtäminen on helppoa ja varmaa.

**Toiminto:**

**Liikkuu yhdellä näppäimellä itsenäisesti** ja pysähtyy näppäimen vapauttamalla.

**Tekninen kuvaus**

nauhan pituus	2 m
Nauhan leveys	16 mm
Leveys	24 mm
Ø	62 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Kalibrointi	G1

Tuotetyyppi

Nauhamitta

**Palvelut**

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 2 m

026240 2