

Mahr**Sisämikrometrisarja, Mittausalue: 12-20mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja. Kuluvat osat karkaistu ja hiottu. Pikatoiminto, integroitu kytkin. Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat. Koosta 12 mm alkaen **mittauksiin reiän pohjaan asti**. Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428900 ja niihin kuuluvat säätörenkaat.

Tekninen kuvaus

Säätörenkaiden määrä	1
Mikrometrien määrä	2
Asetusrenkaan Ø	16 mm
Mittausalue	12 - 20 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
Sisämikrometri Micromar Mittausalue 16-20 mm	428900 16-20
Sisämikrometri Micromar Mittausalue 12-16 mm	428900 12-16
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14