

**Mahr****Digitaalinen kolmipistemikrometri tiedostoliitänä, Mittausalue: 175-200****Tilastiedot**

Tilausnumero	428930 175-200
GTIN	4059192010881
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Helppo, suora lukeminen hyväkontrastiselta digitaalinäytöltä. Reference-järjestelmän ansiosta heti mittausvalmis. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Vaihdeettavissa suhteellisesta absoluuttiseen mittaukseen. Liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittausleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaus reiän pohjaan asti.**

**Toiminto:**

IP52: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojaus) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498940, säätörenkaat nro 484030.

**Tekninen kuvaus**

Mittausalue	175 - 200 mm
Vakiomittaussyvyys	132 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	282 mm
Mitta a	0,5 mm

virheraja	0,007 mm
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 52
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

## Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 190 mm	484030 190
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyypä D2	498940 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyypä	498965