


**Kestomagneettipöytä, tiheä poikittaisnapajako, Lamellitason pituus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380500 300
GTIN	4045197310699
Tuoteluokka	33S

**Kuvaus****Malli:**

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Reunaan asti ulottuva poikittaisnapajako.
- Muuttumaton pitovoima lamellitason koko leveydellä ja pitkien sivujen pinnoilla.
- Lamellit 0,5 mm:n messinkiä / 1,4 mm:n terästä.

**Käyttö:**

- Hionta- ja kipinätyöstökoneisiin.
- Yleisesti pienten, keskikokoisten ja kaikenpaksuisten suurten työkappaleiden kiinnittämiseen. (Sopii erityisesti ohuille työkappaleille.)
- Koko leveydellä ja pitkien sivujen pinnoilla on muuttumaton pitovoima.

**Tekninen kuvaus**

Nimellispitovoima	80 N/cm <sup>2</sup>
Korkeus	51 mm
Leveys	150 mm
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Lamellitason työstövara	8 mm
Lamellitason pituus	300 mm
Paino	19,7 kg

Magneetikentän korkeus	6 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy