


**Garant****Teräsnauhamitta "Quickmeter", nauhan pituus: 3Hm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461992 3H
GTIN	4045197679529
Tuoteluokka	41H

**Kuvaus****Malli:**

Ruostumaton, rikkoutumaton jaloteräsnauha kestäväällä polttomaalauksella.

Käytännöllinen vyöpidike. Päästävä haka.

**Etu:**

Kuperan peltitaivutuksen ansiosta nauha lepää **litteänä** pöydällä. Mittojen lukeminen ja siirtäminen on helppoa ja varmaa.

**Toiminto:**

**Liikkuu yhdellä näppäimellä itsenäisesti** ja pysähtyy näppäimen vapauttamalla.

**Tekninen kuvaus**

nauhan pituus	3 m
Nauhan leveys	16 mm
Leveys	24 mm
Ø	62 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX

Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

**Palvelut**

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------