

Mahr**Sisämikrometrisarja, Mittausalue: 20-50mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja. Kuluvat osat karkaistu ja hiottu. Pikatoiminto, integroitu kytkin. Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat. Koosta 12 mm alkaen **mittauksiin reiän pohjaan asti**. Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428900 ja niihin kuuluvat säätörenkaat.

Tekninen kuvaus

Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	20 - 50 mm
Asetusrenkaan Ø	25 / 40 mm
Säätörenkaiden määrä	2
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tarvikkeet

Sisämikrometri Micromar Mittausalue 40-50 mm	428900 40-50
Sisämikrometri Micromar Mittausalue 20-25 mm	428900 20-25
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 23 mm	484030 23
Sisämikrometri Micromar Mittausalue 30-40 mm	428900 30-40
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
Sisämikrometri Micromar Mittausalue 25-30 mm	428900 25-30