



Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 8-10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. Ø 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. Ø 12 KM).

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	54 mm
Mittausalue	8 - 10 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	154 mm
Asetusrenkaan Ø	8 mm
Mitta a	1,5 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200R mm	022510 200R

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
Jatkokappale Tyyppi 6-12	428993 6-12