

**Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, Kokonaispituus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461800 150
GTIN	4045197234865
Tuoteluokka	42G

Kuvaus**Malli:**

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyörästetty. Yläreunassa ½ mm:n jako, alareunassa 1 mm:n jako.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Poikkileikkauksen leveys	13 mm
Pituus	150 mm
Kalibrointi	F8
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------