

**Mahr****Sisämikrometrisarja, Mittausalue: 50-100mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja. Kuluvat osat karkaistu ja hiottu. Pikatoiminto, integroitu kytkin. Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat. Koosta 12 mm alkaen **mittauksiin reiän pohjaan asti**. Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

**Toimituksen sisältö:**

Sisämikrometrit nro 428900 ja niihin kuuluvat säätörenkaat.

**Tekninen kuvaus**

Säätörenkaiden määrä	2
Asetusrenkaan Ø	60 / 85 mm
Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	50 - 100 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

### Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

### Tarvikkeet

Sisämikrometri Micromar Mittausalue 50-60 mm	428900 50-60
Sisämikrometri Micromar Mittausalue 70-85 mm	428900 70-85
Sisämikrometri Micromar Mittausalue 60-70 mm	428900 60-70
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
Sisämikrometri Micromar Mittausalue 85-100 mm	428900 85-100
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65