



Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 10-12mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 428990 10-12 |
| GTIN | 4045197276339 |
| Tuoteluokka | 42B |

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. Ø 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. Ø 12 KM).

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Mittausalue | 10 - 12 mm |
| Asetusrenkaan Ø | 10 mm |
| Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa | 154 mm |
| Mitta a | 1,5 mm |
| Vakiomittausvyvyys | 54 mm |
| virheraja | 0,005 mm |
| Lukema | 0,001 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |

| | |
|-------------|-----------------------|
| Kalibrointi | B6 |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |

Palvelut

| | |
|---|-------------|
| KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100R mm | 022500 100R |
| DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200R mm | 022510 200R |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Jatkokappale Tyyppi 6-12 | 428993 6-12 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm | 484030 12 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm | 484030 11 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm | 484030 10 |