

Mahr**Digitaalinen sisämikrometrisarja, Mittausalue: 12-20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 428940 12-20 |
| GTIN | 4059192011017 |
| Tuoteluokka | 43A |

Kuvaus**Malli:**

Helppo, suora lukeminen vahvakontrastiselta digitaalinäytöltä. Referenssijärjestelmän ansiosta heti mittausvalmis. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Liitinkierre helppoon mittauspäiden vaihtoon. Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat. Koosta 40 mm alkaen mittauspää alumiinista painon vähentämiseksi. **Koosta 12 mm alkaen mittauskärki mittauksiin porauksen pohjasta.**

Toiminto:

IP52: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaus) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaalinen sisämikrometrisarja nro 428930 ja siihen kuuluvat säätörenkaat.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|------------|
| Sisältö – mittauspääkoot | 2 |
| Säätörenkaiden määrä | 1 |
| Asetusrenkaan Ø | 16 mm |
| Mittausalue | 12 - 20 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| IP-suojausluokka | IP 52 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Standardi | DIN 863 |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Liitântä | RS232C-liitântä. |
| Liitântä | Digimatic-liitântä |
| Liitântä | USB-liitântä. |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | S6 |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |

Palvelut

| | |
|---|--------------|
| KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 12-20 mm | 020550 12-20 |
|---|--------------|

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppe R2 | 498940 R2 |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppe | 498965 |
| Lähetin Tyyppe S4E | 498966 S4E |
| Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppe USB2 | 498940 USB2 |
| Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppe D2 | 498940 D2 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm | 484030 14 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm | 484030 18 |
| Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppe | 498975 |