

**Digitaalinen kolmipistemikrometri tiedostoliitännä, Mittausalue: 40-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428930 40-50
GTIN	4059192010973
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Helppo, suora lukeminen hyväkontrastiselta digitaalinäytöltä. Reference-järjestelmän ansiosta heti mittausvalmis. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Vaihdeavissa suhteellisesta absoluuttiseen mittaukseen. Liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittausleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaus reiän pohjaan asti.**

Toiminto:

IP52: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojaus) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498940, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mitta a	0,5 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	226 mm
Vakiomittaussyvyys	76 mm
Mittausalue	40 - 50 mm

virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojausluokka	IP 52
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428930-40-50>