

**Kestomagneettipöytä, tiheä poikittaisnapajako, Lamellitason pituus: 450mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380500 450
GTIN	4045197310712
Tuoteluokka	33S

Kuvaus**Malli:**

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Reunaan asti ulottuva poikittaisnapajako.
- Muuttumaton pitovoima lamellitason koko leveydellä ja pitkien sivujen pinnoilla.
- Lamellit 0,5 mm:n messinkiä / 1,4 mm:n terästä.

Käyttö:

- Hionta- ja kipinätyöstökoneisiin.
- Yleisesti pienten, keskikokoisten ja kaikenpaksuisten suurten työkappaleiden kiinnittämiseen. (Sopii erityisesti ohuille työkappaleille.)
- Koko leveydellä ja pitkien sivujen pinnoilla on muuttumaton pitovoima.

Tekninen kuvaus

Lamellitason työstövara	8 mm
Lamellitason pituus	450 mm
Leveys	150 mm
Paino	30 kg
Nimellispitovoima	80 N/cm ²
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Korkeus	51 mm

Magneetikentän korkeus	6 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy