

HOLEX

**Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, asteikko taustapuolella,
Kokonaispituus: 150mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	461805 150
GTIN	4045197234919
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty. Yläreunassa ½ mm:n jako, alareunassa 1 mm:n jako. Lisäästeikko taustapuolella.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	13 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Pituus	150 mm
Kalibrointi	F8
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------