

Mahr**Sisämikrometri Micromar, Mittausalue: 8-10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428900 8-10
GTIN	4059192010584
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja.

Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.

Pikatoiminto, integroitu kytkin.

Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat.

Koosta 12 mm alkaen **mittauksiin reiän pohjaan asti**.

Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	8 - 10 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	133 mm
Mitta a	1,8 mm
Vakiomittaussyvyys	58 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 9 mm	484030 9
--	----------