

**Kestomagneettipöytä, tiheä poikittaisnapajako, Lamellitason pituus: 350mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380100 350
GTIN	4045197310637
Tuoteluokka	33S

Kuvaus**Malli:**

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- ON/OFF-kytkin käsikahvalla.
- OFF-asennossa heikko vastakenttä huolehtii työkappaleen poiston helpottamisesta.
- Varustettu pitkittäis-/poikittaisvasteella.
- Lamellit 3 mm:n messinkiä / 12 mm:n terästä.
- Magneettikentän muodostaminen ilman hajontaa, jolloin työkalun magnetoituminen estyy.

Käyttö:

- Soveltuu raskaaseen lastuamiseen, kuten jyrshintään rouhintatyöstössä.
- Pienille, keskisuurille ja suurille työkappaleille, myös karkeille tai epätasaisille pinnoille.

Tekninen kuvaus

Lamellitason pituus	350 mm
Nimellispitovoima	150 N/cm ²
Paino	24 kg
Magneettikentän korkeus	12 mm
Korkeus	56 mm
Leveys	150 mm
Lamellitason työstövara	5 mm

Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy