

Mahr**Digitaalinen kolmipistemikrometri tiedostoliitänä, Mittausalue: 6-8mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	428930 6-8
GTIN	4059192010898
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Helppo, suora lukeminen hyväkontrastiselta digitaalinäytöltä. Reference-järjestelmän ansiosta heti mittausvalmis. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Vaihdeettavissa suhteellisesta absoluuttiseen mittaukseen. Liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittausleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaus reiän pohjaan asti.**

Toiminto:

IP52: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojaus) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498940, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	133 mm
Vakiomittaussyvyys	58 mm
Mittausalue	6 - 8 mm
Mitta a	1,5 mm

virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojaluokka	IP 52
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2

Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975