

**BMI****Rullamitta, nauhan pituus: 3m**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	462180 3
GTIN	4007368065395
Tuoteluokka	46M

## Kuvas

### Toiminto:

1. Pituusmitta 2. Sisämitta (luku ikkunasta, sama luentasuunta). 3. Ympyrän laskenta (taitettava harppituurna ympyröille, enimmäis-Ø 6 m).

## Tekninen kuvaus

Kotelon korkeus	65 mm
Nauhan leveys	16 mm
Kotelon pituus	65 mm
Kotelon leveys	25 mm
nauhan pituus	3 m
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

## Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m

026240 5