

Mahr**Digitaalinen sisämikrometrisarja, Mittausalue: 20-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428940 20-50
GTIN	4059192011024
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Helppo, suora lukeminen vahvakontrastiselta digitaalinäytöltä. Referenssijärjestelmän ansiosta heti mittausvalmis. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Liitinkierre helppoon mittauspäiden vaihtoon. Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat. Koosta 40 mm alkaen mittauspää alumiinista painon vähentämiseksi. **Koosta 12 mm alkaen mittauskärki mittauksiin porauksen pohjasta.**

Toiminto:

IP52: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaus) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaalinen sisämikrometrisarja nro 428930 ja siihen kuuluvat säätörenkaat.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	25 / 40 mm
Mittausalue	20 - 50 mm
Säätörenkaiden määrä	2
Sisältö – mittauspääkoot	4

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 52
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tarvikkeet

Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 23 mm

484030 23