

**Kestomagneettipöytä, tiheä poikittaisnapajako, Lamellitason pituus: 400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380100 400
GTIN	4045197310644
Tuoteluokka	33S

**Kuvaus****Malli:**

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- ON/OFF-kytkin käsikahvalla.
- OFF-asennossa heikko vastakenttä huolehtii työkappaleen poiston helpottamisesta.
- Varustettu pitkittäis-/poikittaisvasteella.
- Lamellit 3 mm:n messinkiä / 12 mm:n terästä.
- Magneettikentän muodostaminen ilman hajontaa, jolloin työkalun magnetoituminen estyy.

**Käyttö:**

- Soveltuu raskaaseen lastuamiseen, kuten jyrshintään rouhintatyöstössä.
- Pienille, keskisuurille ja suurille työkappaleille, myös karkeille tai epätasaisille pinnoille.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	200 mm
Korkeus	56 mm
Magneettikentän korkeus	12 mm
Lamellitason työstövara	5 mm
Lamellitason pituus	400 mm
Paino	35 kg
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm

Nimellispitovoima	150 N/cm <sup>2</sup>
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy