

Mahr**Sisämikrometri Micromar, Mittausalue: 85-100mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	428900 85-100
GTIN	4059192010393
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja.

Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.

Pikatoiminto, integroitu kytkin.

Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat.

Koosta 12 mm alkaen **mittauksiin reiän pohjaan asti**.

Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mitta a	0 mm
Vakiomittausvyvyys	97 mm
Mittausalue	85 - 100 mm
Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa	247 mm
virheraja	0,005 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
---	-----------