

Garant**Rullanauhamitta, ikkuna, nauhan pituus: 2,5m**

Tilaustiedot

Tilausnumero	462201 2,5
GTIN	4045197226020
Tuoteluokka	41H

Kuvaus

Malli:

- **Iskunkestävä muovikuori.**
- **Molemmissa toimintapinnoissa alumiiniprofiilit. Siten tarkat tukipinnat sisä- ja ulkomittaukseen.**
- **Alumiiniprofiilit kestävät kuumuutta ja mekaanista rasitusta.**
- **Mittanauha polttomaalattu, musta asteikko. Kaareva = nurjahtamaton nauha, liukuva päätykpl (sisä- ja ulkomittaukseen). Selkeä, kulutusta kestävä ja ruostesuojattu asteikko.**
- **Mm/mm-jako (ylä-/alareuna).**
- **Ikkunasta näkyvässä asteikossa sama luentasuunta.**

Pienin nauhamitta, ikkuna sisämittauksia varten.

Tekninen kuvaus

Kotelon korkeus	48 mm
Nauhan leveys	8 mm
Kotelon pituus	48 mm
Kotelon leveys	15 mm

nauhan pituus	2,5 m
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------