



Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 16-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. Ø 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. Ø 12 KM).

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Vakiomittaussyvyys	80 mm
Asetusrenkaan Ø	16 mm
Mitta a	0,5 mm
Mittausalue	16 - 20 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200R mm	022510 200R

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
Jatkokappale Tyypä 12-20	428993 12-20
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 17 mm	484030 17
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
Jatkokappale Tyypä 20-30	428993 20-30
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm	484030 19
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18