



Sinipöytä, joissa kestmagneettikiinnityslevy, Lamellitason pituus: 175mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380700 175
GTIN	4045197310736
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Kestomagneettikiinnityslevy nro 380500.
- Kallistus pituussuunnassa.
- Kääntöalue 0–45°. Kulman tarkkuus ± 5 s. Alusmitta arvolle 0° = 3 mm. Yhdensuuntaisuus $\pm 0,005 / 100$ mm.
- Poikittaisnapajako 0,5 mm:n messinkiä / 1,4 mm:n terästä.
- Suuri tarkkuus – erittäin matala rakenne.

Käyttö:

Hionta- ja kipinätyöstöön.

Toimituksen sisältö:

Sisältää puukotelon sekä asteiden ja minuuttien sinimuuntotaulukon millimetreiksi.

Tekninen kuvaus

Pohjalevyn pituus	215 mm
Pohjalevyn leveys	115 mm
Leveys	100 mm
Magneetikentän korkeus	6 mm
Nimellispitovoima	80 N/cm ²

Korkeus 0°:ssa	77 mm
Paino	10 kg
Lamellitason pituus	175 mm
Korkeustoleranssi	0 / -2 mm
Lamellitason työstövara	8 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy