



Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, Kokonaispituus: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	461796 1000
GTIN	4045197486820
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä.

Siitit, elektrolyyttipäälystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty.

Ylä- ja alareunassa 1 mm:n jako.

Tekninen kuvaus

Pituus	1000 mm
Poikkileikkauksen leveys	18 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Kalibrointi	F8
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 1000 mm	026200 1000
--	-------------