

Garant**Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8,9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113020 8,9
GTIN	4045197002686
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Erittäin **luja ja vakaa** vahvistetun **sydänosan ansiosta**.

Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus.

Urat kiiltävät, viisteet nitratut.

Teräväkärkinen, muoto C kokoon 3,9 mm asti, malli S (erikoismalli) koosta 4 mm alkaen.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille porausvyöyksille (noin 2 – 4 x D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:**Suurin porausvyöyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	40 mm
Nimellis-Ø D_c	8,9 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	8,9 mm
Kokonaispituus L	84 mm
Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyöyys L_2	26,7 mm

Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
tyyppi	FS
Nousukulma	38 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		