



Kestomagneettipyöröistukka, tiheä säteittäisnapajako, Istukan Ø: 130mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380810 130
GTIN	4045197310903
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Samankeskiset urat työkappaleiden paikoittamiseen.
- Keskiö ei ole magneettisesti aktiivinen, joten läpiporaus on mahdollista.

ON/OFF-kytkin käsikahvalla.

Käyttö:

- Hiontaan ja sorvaukseen.
- Säteittäisnapajaotuksen ansiosta sopii erityisesti renkaiden kiinnittämiseen.
- Pyöreille ja renkaanmuotoisille työkappaleille.

Tekninen kuvaus

Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Istukan Ø	130 mm
Nimellispitovoima	100 N/cm ²
Paino	5,7 kg

Keskityssyvyys	5 mm
reiän enimmäis-Ø	20 mm
ei-magneettisen ytimen Ø	16 mm
Reikäpiirin Ø	100 mm
Kierteen Ø	4×M6
Keskiön Ø	50 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka