

Garant**Rullanauhhamitta, ikkuna, nauhan pituus: 2m**

Tilaustiedot

Tilausnumero	462210 2
GTIN	4045197154101
Tuoteluokka	41H

Kuvaus

Malli:

- **Iskunkestävä muovikuori.**
- **Molemmissa toimintapinnoissa alumiiniprofiilit. Siten tarkat tukipinnat sisä- ja ulkomittaukseen.**
- **Alumiiniprofiilit kestävät kuumuutta ja mekaanista rasitusta.**
- **Mittanauha polttomaalattu, musta asteikko. Kaareva = nurjahtamaton nauha, liukuva päätykpl (sisä- ja ulkomittaukseen). Selkeä, kulutusta kestävä ja ruostesuojattu asteikko.**
- **Mm/mm-jako (ylä-/alareuna).**
- **Ikkunasta näkyvässä asteikossa sama luentasuunta.**

Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	16 mm
Kotelon korkeus	63 mm
Kotelon pituus	63 mm
Kotelon leveys	24 mm
nauhan pituus	2 m

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 2 m	026240 2
------------------------------------------	----------