



## Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 20-25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Tuoteluokka	42B

### Kuvaus

**Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. Ø 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. Ø 12 KM).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

**Erikoistarvike:**

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 484030.

### Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	25 mm
Mittausalue	20 - 25 mm
Mitta a	0,5 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	240 mm
Vakiomittaussyvyys	90 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200R mm	022510 200R

## Tarvikkeet

Jatkokappale Tyyppi 20-30	428993 20-30
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22