



Sinipöytä, joissa kestmagneettikiinnityslevy, Lamellitason pituus: 255mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380700 255
GTIN	4045197310743
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Kestomagneettikiinnityslevy nro 380500.
- Kallistus pituussuunnassa.
- Kääntöalue 0–45°. Kulman tarkkuus ± 5 s. Alusmitta arvolle 0° = 3 mm.
Yhdensuuntaisuus $\pm 0,005 / 100$ mm.
- Poikittaisnapajako 0,5 mm:n messinkiä / 1,4 mm:n terästä.
- Suuri tarkkuus – erittäin matala rakenne.

Käyttö:

Hionta- ja kipinätyöstöön.

Toimituksen sisältö:

Sisältää puukotelon sekä asteiden ja minuuttien sinimuuntotaulukon millimetreiksi.

Tekninen kuvaus

Paino	19 kg
Korkeus 0°:ssa	77 mm
Lamellitason työstövara	8 mm
Korkeustoleranssi	0 / -2 mm
Pohjalevyn leveys	145 mm

Lamellitason pituus	255 mm
Magneetikentän korkeus	6 mm
Nimellispitovoima	80 N/cm ²
Leveys	130 mm
Pohjalevyn pituus	295 mm
Tuotetyppi	Magneettikiinnityslevy