

**Mahr****Sisämikrometri Micromar, Mittausalue: 16-20mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 428900 16-20  |
| GTIN         | 4059192010614 |
| Tuoteluokka  | 43A           |

**Kuvaus****Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja.

Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.

Pikatoiminto, integroitu kytkin.

Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat.

Koosta 12 mm alkaen **mittauksiin reiän pohjaan asti.**

Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

**Erikoistarvike:**

Jatkokappale nro 428950, säätörenkaat nro 484030.

**Tekninen kuvaus**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Mitta a                             | 0 mm          |
| Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 139 mm        |
| Vakiomittaussyvyys                  | 64 mm         |
| Mittausalue                         | 16 - 20 mm    |
| virheraja                           | 0,004 mm      |
| Lukema                              | 0,001 mm      |
| Standardi                           | DIN 863       |
| Mittarummun asteikko                | 1/50 mm       |
| mittaustekniikka                    | analoginen    |
| Pakkaus                             | kestävä rasia |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Kalibrointi | B6                    |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |

## Palvelut

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri<br>enimmäismittausalue 200 mm | 022510 200 |
| KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue<br>20 mm    | 022500 20  |

## Tarvikkeet

|   |           |
|---|-----------|
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan $\varnothing$ 18 mm | 484030 18 |
|---|-----------|