

Garant**Rullanauhamitta, ikkuna, nauhan pituus: 3m**

Tilaustiedot

Tilausnumero	462210 3
GTIN	4045197154118
Tuoteluokka	41H

Kuvaus

Malli:

- Iskunkestävä muovikuori.
- Molemmissa toimintapinnoissa alumiiniprofiilit. Siten tarkat tukipinnat sisä- ja ulkomittaukseen.
- Alumiiniprofiilit kestävät kuumuutta ja mekaanista rasitusta.
- Mittanauha polttomaalattu, musta asteikko. Kaareva = nurjahtamaton nauha, liukuva päätykpl (sisä- ja ulkomittaukseen). Selkeä, kulutusta kestävä ja ruostesuojattu asteikko.
- Mm/mm-jako (ylä-/alareuna).
- Ikkunasta näkyvässä asteikossa sama luentasuunta.

Tekninen kuvaus

Kotelon korkeus	63 mm
Nauhan leveys	16 mm
Kotelon pituus	63 mm
Kotelon leveys	24 mm
nauhan pituus	3 m

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------