

Mahr**Digitaalinen kolmipistemikrometri tiedostoliitäntä, Mittausalue: 85-100****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 428930 85-100 |
| GTIN | 4059192010843 |
| Tuoteluokka | 43A |

Kuvaus**Malli:**

Helppo, suora lukeminen hyväkontrastiselta digitaalinäytöltä. Reference-järjestelmän ansiosta heti mittausvalmis. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Vaihdeettavissa suhteellisesta absoluuttiseen mittaukseen. Liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittausleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaus reiän pohjaan asti.**

Toiminto:

IP52: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojaus) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498940, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vakiomittaussyvyys | 97 mm |
| Mitta a | 0,5 mm |
| Mittausalue | 85 - 100 mm |
| Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 247 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| virheraja | 0,005 mm |
| Lukema | 0,001 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| IP-suojaluokka | IP 52 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Standardi | DIN 863 |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Liitântä | RS232C-liitântä. |
| Liitântä | Digimatic-liitântä |
| Liitântä | USB-liitântä. |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | B6 |
| Tuotetyyppi | 3-pistesämikrometri |

Palvelut

| | |
|--|------------|
| KalibrointiKolmpistesämikrometri enimmäismittausalue 100 mm | 022500 100 |
| DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm | 022510 200 |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Lähetin Tyyppi S4E | 498966 S4E |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm | 484030 90 |
| Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2 | 498940 USB2 |
| Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2 | 498940 R2 |

| | |
|---|-----------|
| Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppe | 498975 |
| Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppe | 498965 |
| Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppe D2 | 498940 D2 |