

Mitutoyo

Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 50-63mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429000 50-63
GTIN	4946368517735
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Erikoistarvike:

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	156 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	255 mm
Mittausalue	50 - 63 mm
Vakiomittaussyvyys	105 mm
Mittarummun Ø	23 mm
Mitta a	3,4 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150	429010 4/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50