



Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 75-88mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428990 75-88
GTIN	4045197608024
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. Ø 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. Ø 12 KM). Runko maalattu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	87 mm
Vakiomittaussyvyys	117 mm
Mittausalue	75 - 88 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	267 mm
Mitta a	1 mm
virheraja	0,007 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200R mm	022510 200R

Tarvikkeet

Jatkokappale Tyyppi 50-100	428993 50-100
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 80 mm	484030 80