

Mitutoyo**Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 6-8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Erikoistarvike:

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	157 mm
Mittarummun Ø	17 mm
Vakiomittaussyvyys	57 mm
Mittausalue	6 - 8 mm
Mitta a	2 mm
Kokonaispituus	106 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 6 mm	484030 6
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 1/100	429010 1/100
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8