



Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 87-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. Ø 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. Ø 12 KM). Runko maalattu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	87 - 100 mm
Vakiomittausvyvyys	117 mm
Asetusrenkaan Ø	87 mm
Mitta a	1 mm
Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa	267 mm
virheraja	0,007 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200R mm	022510 200R

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
Jatkokappale Tyyppi 50-100	428993 50-100