



## Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 40-50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Tuoteluokka	42B

### Kuvaus

**Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. Ø 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. Ø 12 KM).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

**Erikoistarvike:**

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 484030.

### Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	97 mm
Asetusrenkaan Ø	40 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	247 mm
Mitta a	0,5 mm
Mittausalue	40 - 50 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200R mm	022510 200R

## Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 46 mm	484030 46
Jatkokappale Tyypäi 30-50	428993 30-50
Jatkokappale Tyypäi 50-100	428993 50-100
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 44 mm	484030 44
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm	484030 42
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45