



Sovitinleuka kiinteä, tyypille: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	361620 125
GTIN	4250364401234
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Kiinteä leuka.

Käyttö:

- Käytettävissä olevien tai omatekoisten leukojen kiinnittämiseen.
- HD-leukojen 362390 – 362600 kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

NC8, Garant-NC, Titan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Tekninen kuvaus

Korkeus h_1	20 mm
Leukojen pituus l	85 mm
Tyyppi	125
Sopii värikoodiin	Titan
Sopii värikoodiin	LC-GARANT

Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	LCV125G
Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	HOLEX NC
Leukojen korkeus h	58 mm
Pituus l ₁	32 mm
Leukojen leveys b	126 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat