

Mitutoyo

Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 75-88mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429000 75-88
GTIN	4946368517759
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Erikoistarvike:

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	255 mm
Vakiomittaussyvyys	105 mm
Mittausalue	75 - 88 mm
Mitta a	3,4 mm
Kokonaispituus	156 mm
Mittarummun \varnothing	23 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150	429010 4/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75