



## Kolmipistemikrometri-sarjat, Mittausalue: 6-12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Tuoteluokka	42B

### Kuvaus

#### Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. KM-mittausleuan Ø 12:sta). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (KM, alk. Ø 12).

#### Toimituksen sisältö:

Sisämikrometri nro 428990, säätörenkaat (vain asetukseen) ja jatkokappale.

### Tekninen kuvaus

Säätörenkaiden määrä	2
Asetusrenkaan Ø	8 / 10 mm
Mikrometrien määrä	3
Mittausalue	6 - 12 mm
virheraja	0,004 / 0,005 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

## Tarvikkeet

Kolmipistemikrometri Mittausalue 8-10 mm	428990 8-10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
Jatkokappale Tyyppi 6-12	428993 6-12
Kolmipistemikrometri Mittausalue 10-12 mm	428990 10-12
Kolmipistemikrometri Mittausalue 6-8 mm	428990 6-8
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10