

## Mitutoyo

### Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 8-10mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

**Erikoistarvike:**

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

#### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	106 mm
Vakiomittaussyvyys	57 mm
Mittausalue	8 - 10 mm
Mittarummun $\emptyset$	17 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	157 mm
Mitta a	2 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

## Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
Jatkokappale sisämikrometriin Tyypin 1/100	429010 1/100