



perusleuka liikkuva, tyypille: 125



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 361500 125 |
| GTIN | 4250364401197 |
| Tuoteluokka | 34A |

Kuvaus

Malli:

Liikkuva leuka.

Käyttö:

- HD-leukojen 362390 – 362600 kiinnittämiseen.
- Porraslistojen nro 361950; 361960; 361970 kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

NC8, Garant-NC, Titan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------------|
| Leukojen pituus l | 76 mm |
| Sopii värikoodiin | Titan2/TitanSense |
| Sopii värikoodiin | HiPo |
| Sopii värikoodiin | Titan |
| Sopii värikoodiin | LC-GARANT |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Sopii värikoodiin | LC |
| Sopii värikoodiin | TC |
| Sopii värikoodiin | LCV125G |
| Sopii värikoodiin | NC8 |
| Sopii värikoodiin | HOLEX NC |
| Leukojen korkeus h | 39,5 mm |
| Leukojen leveys b | 124,4 mm |
| Tyyppi | 125 |
| Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |